

PROFESSIONAL INDOOR

# ANNEX



### Grupul de utilizatori vizat

O soluție ideală pentru utilizatorii de computere, precum și pentru spațiul din jurul biroului. Vârsta 45+.

*Notă: Utilizarea acestui tip de lentilă în trafic este strict interzisă.*

### Tehnologie

OPTOTECH OFFICE 10

### Metoda de producție

Generarea suprafeței degresive pe partea interioară a lentilei.

### Comandarea dioptriilor

1/4

### Lungime de progresie

18 mm

### Metoda de comandă

Date RX pentru dioptria de aproape:

- Tipul A până la vârsta de 50 de ani
  - Tipul B peste 50 de ani
- Utilizați distanța pupilară pentru distanță, de preferință pentru fiecare ochi în parte (IPD).

### Înălțime minimă de montaj

20 mm

### Optimizare

Estetizare specială pentru lentilele care au dioptrii cu plus, pe baza formei ramei și a parametrilor de montare a lentilelor în ramă. În cazul în care comanda este plasată fără opțiunea de optimizare, topografia lentilei va fi decentrată nazal în raport cu centrul geometric cu 2.5 mm.

### Evaluările utilizatorilor

Vedere – distanță



Vedere – câmp vizual de aproape



Adaptare spontană



Vedere – distanță intermediară



Confort




Utilizarea de dispozitive digitale



### Marcaje pe lentile

- gravuri
- marcaje



### OPȚIUNI

Nici o opțiune	W	Transitions GEN 8 Sapphire	F	Nupolar Gray	S
Remove 400	H	Transitions GEN 8 Amethyst	M	Nupolar Gray Light	L
Remove 420	R	Transitions GEN 8 Amber	A	Nupolar Green	E
Remove 420 Photomatic Brown	O	Transitions GEN 8 Emerald	E	Transitions XTRActive Polarised Gray	X
Remove 420 Photomatic Gray	U	Transitions XTRActive Brown	C	Photomatic Brown	B
Transitions GEN 8 Brown	Z	Transitions XTRActive Gray	L	Photomatic Gray	I
Transitions GEN 8 Gray	N	Transitions XTRActive Green	K	DriveWear	D
Transitions GEN 8 Green	V	Nupolar Brown	B		