

PROFESSIONAL

DRIVEVISIONGS



Grupul de utilizatori vizat

Lentilă progresivă pentru condus pe timp de zi și de noapte. Prezbiopii care doresc mai mult confort în timpul condusului. Vârsta 45+.

Tehnologie

IOT Endless Drive Progressive PureGlide – antireflex coating

Metoda de producție

Construirea suprafeței progresive pe partea interioară a lentilei.

Comandarea dioptriilor

1/4, 1/8, 1/100

Parametri individuali

IPD, PL, Vertex, Panto, Ztilt, NVD

Inset

Dacă este solicitat, de la 0 la 4, sau calcularea automată a Inset-ului.

Lungime de progresie

16 mm, 18 mm

Înălțime minimă de montaj

18 mm, 20 mm

Optimizare

Estetizare specială pentru lentilele care au dioptrii cu plus, pe baza formei ramei și a parametrilor de montare a lentilelor în ramă. În cazul în care comanda este plasată fără opțiunea de optimizare, topografia lentilei va fi decentrată nazal în raport cu centrul geometric cu 2.5 mm.

Evaluările utilizatorilor

Vedere – distanță



Vedere – câmp vizual de aproape



Adaptare spontană



Vedere – distanță intermediară



Confort




Utilizarea de dispozitive digitale



Marcaje pe lentile

■ gravuri
■ marcaje



MATERIALE

1.50 CR-39	1
1.53 Trivex	2
1.59 Poly	4
1.60 High Index	5
1.60 Tribrid	6
1.67 High Index	7
1.74 High Index	8

OPȚIUNI

Nici o opțiune	W	Transitions GEN 8 Sapphire	F	Nupolar Gray	S
Remove 400	H	Transitions GEN 8 Amethyst	M	Nupolar Gray Light	L
Remove 420	R	Transitions GEN 8 Amber	A	Nupolar Green	E
Remove 420 Photomatic Brown	O	Transitions GEN 8 Emerald	E	Transitions XTRActive Polarised Gray	X
Remove 420 Photomatic Gray	U	Transitions XTRActive Brown	C	DriveWear	D
Transitions GEN 8 Brown	Z	Transitions XTRActive Gray	L		
Transitions GEN 8 Gray	N	Transitions XTRActive Green	K		
Transitions GEN 8 Green	V	Nupolar Brown	B		